

品番：EA991CH-102

品名：デジタル液体流量計(アブルー・水用)



販売価格	48,700円(税抜) / 53,570円(税込)		
カタログ価格	48,700円(税抜) / 53,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 01:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0632ページ		



#### 仕様

メーカー	アクアシステム	型番	TB-K24-Ad
電源	単4電池×2本(付属)	流量範囲	6~120L/分
精度	±1.0%	接続サイズ	G1"オス(G1"メスソケット付)
材質	ポリプロピレン、ステンレス	適用	アブルー、水
計量方式	タービン(液晶デジタル表示)	最大使用圧力	2Mpa
重量	400g	最大目盛表示(L)	清算:5桁(0.01~99999) トータル清算:6桁(0.1~999999)

測定単位はリットルです。

液体の管理に最適な吐出量を計るデジタル式流量計です。

タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。

小型なので、ガンノズルと組み合わせやすい流量計です。アブルーの液体管理が可能です。  
※防水ではありません。メーターを液の中へ入れないでください。

ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。

小型なので、ガンノズルと組み合わせやすい

デジタル表示画面(単4電池2個使用)

キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%

デジタル表示画面(単4電池2個使用)

ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能  
※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.