

品番：EA991CH-107

品名：アナログ液体流量計(オイル用)



販売価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
カタログ価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/13 17:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0632ページ		



仕様

メーカー	アクアシステム	型番	MK33-25OL
流量範囲	20~120L/分	精度	±1.0%
接続サイズ	両端G1”メス	材質	アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂
適用	オイル	計量方式	ディスク(機械式デジタル表示)
最大使用圧力	1Mpa	重量	2kg
最大目盛表示(L)	清算:3桁(999.9/右目盛0.1) トータル清算:6桁(999999)	使用可能粘度(cP)	1000

大型で見やすい簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。

測定単位はリットルです。

液体の管理に最適な吐出量を計る機械式流量計です。

機械式の簡易電池式流量計です。

大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。

※ガソリンにはご使用できません。

機械式の為、引火や爆発の心配なし

4方向に移動自由自在

キャリブレーション(校正)が可能

レバーを回してリセット簡単

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.