

品番：EA991CH-12

品名：φ25mm 手動ガンノズル(アドブルー用)



販売価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)			
カタログ価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 12:21現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0642ページ			



アドブルー対応

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	GN-PPS25-Ad
ノズルサイズ	φ18×90mm	適用	アドブルー
接続口径	φ25(外すとG1オス)	材質	ノズル:ステンレス(SUS304)、 本体:ポリプロピレン
最大使用圧力	0.3Mpa	重量	500g
推奨ホース	内径φ25	継手	ホースニップル(キャップ・チェーン付)

アドブルー対応
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
手元で楽々、簡単操作
自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
握れば吐出、離せば止まる
接続口径はφ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
自重落下で小分けしたい時に便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.