

品番 : EA991CH-16

品名 : φ19mm 手動ガンノズル



販売価格	9,480円(税抜) / 10,428円(税込)		
カタログ価格	9,480円(税抜) / 10,428円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0642ページ		



アドブルー対応

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	GN1-POM20
適用	灯油、軽油、アドブルー、水、水溶性液体(中性)	ノズルサイズ	φ18×70mm
接続口径	φ20mm	推奨ホース(内径)	φ19mm
材質	ポリアセタール樹脂	用途	適用する液体の移送や小分けに

アドブルー対応

軽量でコンパクトなアドブルーの移送に適した手動ガンノズル

シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。

ロック&ストッパー付き(吐出した状態まま固定でき、使用しない際にはノズルのロックとして機能)

細かな異物混入を防ぐSUSフィルター(100メッシュ)内蔵

液が垂れにくくアドブルーの液晶化を防ぐキャップ付き

給水タンクに干渉しにくい外形

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

