


品番：EA991CH-32

品名：φ25mm 手動ガンノズル(オートストップ°)



販売価格	53,400円(税抜) / 58,740円(税込)		
カタログ価格	53,400円(税抜) / 58,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 05:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0632ページ		



満量になると給油が自動で止まります
アドブルー対応

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	ATNP-PP25-Ad
ノズルサイズ	φ19×95mm	適用	アドブルー、水
接続口径	φ25mm	材質	ノズル: ステンレス(SUS304)、 本体: ポリプロピレン
最大使用圧力	0.15~0.35Mpa	重量	700g
推奨ホース	内径φ25	継手	ホースニップル(キャップ・チェーン付)
流量範囲(L/min)	20~80		

アドブルー対応

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。

電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。

一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。
※使用圧力と流量範囲にご注意ください。

握れば吐出、離せば止まるの手元で楽々、簡単操作

自然落下、サイフォンの利用では使用不可

満量になると給油が自動で止まります。

レバー引っ掛け付

※水性クーラントには対応していません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.