品番: EA991CJ

品名:500ml グリースポンプ



販売価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)					
カタログ価 格	9,300円(税抜)/10,230円(税込)					
在庫数	最新在庫: 23 (2025/12/19 13:33現在)					
商品入数	1	販売単位	組			
カタログ ページ	0656ページ					















カタログ訂正 24/10/31 ノズル長:(誤)175mm (正)150mm、フレキシブルホース長:(誤)320mm (正)300mm (No.55,56 1160)

仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
ノズル取付ネジサイズ	G1/8"	吐出量(cm3/ストロー ク)	1.6
最大吐出圧力	40MPa	筒長	310mm
本体チューブ壁厚	1.0mm	ピストン軸径	9mm
サイズ	390×120×66mm	重量	1.25kg
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース		

NLGI-1~2

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。

フィリングニップルあり

300mmフレキシブルホース付

ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。

エア一抜きも簡単にできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.