


品番：EA991CJ

品名：500ml グリースポンプ



販売価格	9,190円(税抜) / 10,109円(税込)		
カタログ価格	9,190円(税抜) / 10,109円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/21 08:11現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0645ページ		



仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
ノズルねじサイズ	G1/8"	吐出量(cm ³ /ストローク)	最大1.6
最大吐出圧力	40MPa	筒長	310mm
チューブ壁厚	1.0mm	ピストン軸径	9mm
サイズ	390×120×66mm	重量	1.25kg
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース		
NLGI-1~2			
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。			
フィリングニップルあり			
300mmフレキシブルホース付			
ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。			
エア抜きも簡単にできます。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.