


品番：EA991CK

品名：450ml グリースポンプ



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 11:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0647ページ		



仕様

容量	450ml	筒長	400mm
ノズル長	152mm	適用グリース	蛇腹グリース 手詰めグリース
吐出圧力	48.3MPa	吐出量	0.8g(1ストローク)
全長	553mm	バレル径	57mm
ノズルネジ径	1/8NPT	重量	1.8kg

NLGI-1~2

ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。

400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用

独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリースに対し、より優れた密閉性を与え、丈夫で弾力がありグリースを逃しません。

チェックバルブはグリースガンを分解せずに簡単に清掃ができます。

T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

