

品番：EA991CN-8

品名：85ml ミニグリースポンプ(フッ素式)



販売価格	3,230円(税抜)／3,553円(税込)			
カタログ価格	3,230円(税抜)／3,553円(税込)			
在庫数	最新在庫: 17 (2025/06/24 18:06現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0657ページ			



仕様

ノズルねじサイズ	M10×P1.0	筒長	110mm
容量	85ml	ノズル長	40mm
適用グリース	手詰めグリース	吐出量/1ストローク	0.5g
ノズルサイズ	標準ノズル: 穴径: 1.3mm、全長: 12.8mm、一番太い所の径: 12.1mm(実寸) 穴付ノズル: 穴径: 1.8mm、全長: 14.9mm、一番太い所の径: 12.1mm(実寸)		
NLGI-1～2			
片手で操作が可能で狭所作業に最適です。			
液漏れ防止キャップ付			
残容量がわかりやすい透明容器			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.