品番: EA991CN-8

品名:85ml ミニグリースポンプ(プッシュ式)



販売価格	3,230円 (税抜)/3,553円(税込)				
カタログ価 格	3,230円(税抜)/3,553円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/17 12:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0657ページ				





仕様

ノズルねじサイズ	M10×P1.0	筒長	110mm
容量	85ml	ノズル長	40mm
適用グリース	手詰めグリース	吐出量/1ストローク	0.5g
ノズルサイズ	標準ノズル:穴径:1.3mm、全長:12.8 mm、一番太い所の径:12.1mm(実 寸) 穴付ノズル:穴径:1.8mm、全長:14.9 mm、一番太い所の径:12.1mm(実 寸)		

NLGI-1~2

片手で操作が可能で狭所作業に最適です。

液漏れ防止キャップ付

残容量がわかりすい透明容器

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.