



品番：EA991CP

品名：グリースチャージャー



販売価格	116,000円(税抜)／127,600円(税込)		
カタログ価格	116,000円(税抜)／127,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/04 09:44現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0658ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GZR18
適用ベアリング	φ15～100mm		
20L(16kg)丸缶用			
自動車(軽自動車から大型車まで)や建設機械などの幅広いサイズのベアリングに適用します。			
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ用機器。(16kgペール缶用)			
ベアリングロック機構を採用、アッパー・ロアコーンでロック(固定)するためコーンとベアリングの隙間からグリースが出るのを防ぎます。			
取扱いは簡単、グリース交換がワンタッチでできます。 グリースで手が汚れないので、すぐに次の作業に移れます。			
ベアリングのロックはワンタッチでできます。			
必要最小限のグリース注入ですみ、缶内のグリースを底まで使いきれ、手作業に比べて消費量を節減できます。			
機構がシンプルであるため、故障が少なく、耐久性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.