


品番：EA991CR-11A

品名：62L オイルドレーナー



販売価格	109,000円(税抜)／119,900円(税込)		
カタログ価格	109,000円(税抜)／119,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/16 20:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0659ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GOD80E
タンク容量	80L(全容量) 62L(有効容量)	廃油受皿全容量	12L
廃油受皿サイズ	φ440×160(H)mm	高さ	1650mm
重量	29kg	キャスター	前方 φ150mm(固定×2) 後方 φ80mm(自在×2)
排出ホース	φ19×2m	廃油排出	エア加圧式
サイズ	410(W)×640(D)×1650(H)mm	入力用エアカプラ	日東工器20PM
注意	エンジンオイル以外の油脂類には使用 しないでください。		
上抜き・下抜き両方に対応			
全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心			
ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。			
廃油排出が楽なエア加圧式			
自動車のエンジンオイルの交換作業(廃油採取、搬送、排出)			
軽自動車から普通車、2tトラックまで。			

廃油排出が楽なエア加圧式 面倒なハンドル操作不要で排出できる。 排出ホースは使用していないとき固定できる。
レベルゲージ付き大容量タンク タンクの空容量が見え、あと何台可能か計算できる。 余裕の大容量タンクで、多量入庫にも安心。
廃油受皿へのこだわり 大径のワイドハットで廃油が受けやすい。 ネット付きでタンクへのドレンプラグ等異物の落下を防ぐことができる。 本体・パイプからオフセットでき、作業性がよい。
持運びできるパートレイ(150(W)×95(D)×45(H)mm) 工具やドレンプラグなどの仮置きに便利。
パイプハンドルは大きめで移動操作が容易。 大型の固定キャスターで移動安定(前方2輪) 段差乗り越えがラクラク。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.