

品番：EA991CR-20

品名：300ml/min DC12V オイルポンプ(充電)



販売価格	9,450円(税抜)／10,395円(税込)			
カタログ価格	9,450円(税抜)／10,395円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/08 19:14現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0641ページ			

仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	OCD-100
用途	ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に	吐出量	300ml/min
電源	DC12V	動力電流	6A
サイズ	136(W)×134(D)×85(H)mm	重量	870g
材質	ABS樹脂	吸引ホース長	φ5mm×1.2m
排出ホース長	φ14mm×1.5m	電源コード長	1.5m(バッテリークリップ)
モーターポンプ	ロータリーポンプ	使用温度範囲	0℃～40℃
充電式			
DC12Vバッテリー専用			
ガソリンエンジン用			
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。			
オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。			
リフトアップが不要なので作業も簡単。			
オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。			

軽自動車～農機まで使用可能です。

自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。

【使用上の注意】

※用途以外のご使用はしないでください。

※使用電源電圧はDC12Vバッテリー専用です。

※本製品はガソリンエンジン用です。ディーゼルエンジン、オートバイ、船舶用エンジン、デフ、ミッションやATF等には使用しないでください。

※1回の連続使用は、15分をこえないようにしてください。モーターが過熱し、故障、事故の原因となります。

※オイル交換作業は、エンジン停止の状態で行ってください。交換中に誤ってエンジンを始動すると差し込んだ吸引ホースが切断され、故障やトラブルの原因となります。

※走行直後のオイル交換はしないでください。オイルが高温になっている為、タンクが凹んだり、吸引ホースが溶けたり切れる原因になります。また、エンジンルーム内が高温となっていますので火傷の原因となる恐れがあります。

※オイルレベルゲージガイドパイプの形状や大きさを確認してください。付属の吸引ホースは約Φ5mmです。オイルレベルゲージガイドパイプがΦ5mm以下の車種には使用できません。

※使用中・使用後はホース等に付属したオイルで衣類等が汚れる恐れがあります。十分注意し作業してください。

※オイルパンの形状が二重構造になっている車種は、ホースが底まで入らない為オイルを完全に抜き取ることができません。オイルパンの形状がわからない場合は、お車の取扱説明書又はお買い求めのカーディーラー等でご確認ください。

※オイルレベルゲージガイドパルプがL型になっているエンジンには使用することができません。無理に入れると、抜けなくなり故障の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.