

品番：EA991CR-300

品名：400/600ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)



販売価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
カタログ価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/05/02 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0647ページ		



#### 仕様

吐出圧力	31MPa	吐出量(ml/ストローク)	1
容量(ml)	手詰め:600 蛇腹:400(400g)	ノズル長(mm)	172
シリンダーサイズ(mm)	φ7.8	ノズルねじサイズ	R1/8"
筒長	300mm	サイズ	157×386mm
重量(g)	1494	適用グリース	手詰めグリース 蛇腹グリース
材質	鉄	適合NLGIちょう度(No.)	N.L.G.I #1・#2
付属ノズル全長	300mm		
エアリリースバルブ付			
フレキシブルホース付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.