品番: EA991CR-48

品名: φ50mm 単体ポンプ



販売価格	63,700円(税抜) / 70,070円(税込)				
カタログ価 格	63,700円(税抜)/70,070円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/10 03:31現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	2575ページ				









## 仕様

メーカー	工進	型番	MF-50S
口径(mm)吸込×吐出	50×50	所要動力	3.75kW
口徑(IIIII)吸及人吐出	50^50	別女劉刀	3.7 SKVV
軸径(φmm)	25	全揚程	26m
吐出量	350L/分	サイズ(mm)	311×156.5×200(H)
重量(kg)	11.6	回転数	500~2300rpm
最大吸入揚程	5m前後	接続ねじ	管用平行ねじ
回転方向	駆動軸側から見て反時計回り	材質	砲金
使用液	海水、清水 ※用途以外の目的に使用しないでくだ さい。	液温	5~60℃
駆動方式	ベルト駆動	付属品	平行キー、取扱説明書
使用不可液体例	灯油・軽油・ガソリンなどの軽質油、有 機溶剤、強酸、強アルカリなど腐食性 の液体		

田畑の灌水や、畜産の尿処理などに

錆・汚れに強いオール砲金製

呼び水が不要で、瞬時に自吸します。

動力は汎用モーターをご使用ください。		
ベーンポンプタイプ		
ポンプ部が取り外し可能で、配管の向き自在		
インペラの取り外し、取り付けが簡単です。		
インペラの向きを変えるだけで、左右いずれの回転もできます。(但し、吐出、吸入の向きは逆になります。)		
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。		
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。		
イカの流し用に。		
甲板・船倉の清掃に。		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.