


品番 : EA991CR-48

品名 : φ50mm 単体ポンプ



販売価格	63,700円(税抜)／70,070円(税込)		
カタログ価格	63,700円(税抜)／70,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2512ページ		



## 仕様

メーカー	工進	型番	MF-50S
口径(mm)吸込×吐出	50×50	所要動力	3.75kW
軸径(φ mm)	25	全揚程	26m
吐出量	350L/分	サイズ(mm)	311×156.5×200(H)
重量(kg)	11.6	回転数	500～2300rpm
最大吸入揚程	5m前後	接続ねじ	管用平行ねじ
回転方向	駆動軸側から見て反時計回り	材質	砲金
使用液	海水、清水 ※用途以外の目的に使用しないでください。	液温	5～60°C
駆動方式	ベルト駆動	付属品	平行キー、取扱説明書
使用不可液体例	灯油・軽油・ガソリンなどの軽質油、有機溶剤、強酸、強アルカリなど腐食性の液体		

田畠の灌水や、畜産の尿処理などに

錆・汚れに強いオール砲金製

呼び水が不要で、瞬時に自吸します。

動力は汎用モーターをご使用ください。

ベーンポンプタイプ

ポンプ部が取り外し可能で、配管の向き自在

インペラの取り外し、取り付けが簡単です。

インペラの向きを変えるだけで、左右いずれの回転もできます。(但し、吐出、吸入の向きは逆になります。)

ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。

船舶用エンジンの冷却水ポンプに。

イカの流し用に。

甲板・船倉の清掃に。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.