

品番：EA991CS-11

品名：19mm 手動ガソノズル(SUSノズル/アドブルー対応)



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/22 08:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0642ページ		



カタログ訂正

25/02/18 (誤) 19mmタケノコ型プラグ付 (正) 25mmタケノコ型プラグ付 (No.56 1213)

アドブルー対応

仕様

材質	入口管材質: ステンレス鋼 (SS304) 本体材質: ポリプロピレン (PP)	流量	最大15GPM (60L/分)
出口チューブのサイズ	3/4インチ (19mm)		
DEF/尿素/AdBlueRを含むすべての燃料で使用する手動ノズル			
トリガーロック付			
適用	アドブルー (尿素水)、ギアオイル		
25mmタケノコ型プラグ付			
ノズル長	85mm		
アドブルー対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.