

品番 : EA991JS-13

品名 : $\phi 408 \times 514 \text{mm} / 53\text{L}$ 工業用ダスト缶(セーフティ-)



販売価格	29,800円(税抜)／32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜)／32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 15:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0630ページ		



溶剤の付着した布類の自然発火や、火花による引火の発生を防ぎます

仕様

サイズ	$\phi 408 \times 514(\text{H})\text{mm}$	材質	鉄
容量	14ガロン (約53L)	重量(g)	6400
FM規格、UL規格適合品			
ふたは60°まで開きます。			
ふたの開閉が簡単な足踏み式ペダルが付いています。ペダルを足から離すと自重でふたが閉じるので、開き放しになりません。			
粉体塗装仕上げの耐久性のあるスチール構造で耐薬品性に優れています。			
丸い構造と高いベースにより、空気を循環させて熱を分散できます。			
オイルが染み込んだ布類の処分や自然発火、スパークによる火事、タバコの不始末から発生する火事等から、設備を守ります。			
底部上げの構造と熱気を逃がす穴により、内部の温度上昇を防ぎます。又、錆防止にも役立ちます。			
フタを閉めると酸素が入りにくい設計になっており、燃焼を最小にいとめます。			
持ち運びに便利な取っ手が付いています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

