

品番：EA991JW-32

品名：φ50mm[^]°-ル缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)



販売価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
カタログ価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0635ページ		



汚れず! こぼれず! ムダがない!
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓

仕様

メーカー	ミヤサカ工業	型番	MWC-50BSG
適用	研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)から、アルコールなど	取付容器	ペール缶・一斗缶
口径	JISB型口金 φ50mm	コック吐出径	外径: φ19mm 口径: φ15mm
色	緑	サイズ	55×150mm
重量	290g	材質	バルブ: 黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 取付部・エルボ: PP パッキン: NBR

簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群

可動エルボ付きで注ぎ口が回転するので、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ

研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液等に対応
(溶剤を除くほとんどの液体に対応)

レバーの色分けで液体の種類分けが可能!

JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ50に対応

バルブ部は黄銅製1/2フルポアタイプ

※コックをつけると缶が密封状態になります。
必ず空気穴を開けてください。

※溶剤、ガソリン等には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.