

品番：EA991JW-32

品名：φ50mm へール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,450円(税抜) / 10,395円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,450円(税抜) / 10,395円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/04 17:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0635ページ | | |



汚れず! こぼれず! ムダがない!
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓

仕様

| | | | |
|------|---|--------|--|
| メーカー | ミヤサカ工業 | 型番 | MWC-50BSG |
| 適用 | 研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)から、アルコールなど | 取付容器 | ペール缶・一斗缶 |
| 口径 | JISB型口金 φ50mm | コック吐出径 | 外径: φ19mm 口径: φ15mm |
| 色 | 緑 | サイズ | 55×150mm |
| 重量 | 290g | 材質 | バルブ: 黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 取付部・エルボ: PP パッキン: NBR |

簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群

可動エルボ付きで注ぎ口が回転するので、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ

研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液等に対応
(溶剤を除くほとんどの液体に対応)

レバーの色分けで液体の種類分けが可能!

JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ50に対応

バルブ部は黄銅製1/2フルポアタイプ

※コックをつけると缶が密封状態になります。
必ず空気穴を開けてください。

※溶剤、ガソリン等には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.