

品番：EA991PC-10

品名：10L 目盛付きバケツ(3個)



販売価格	7,700円(税抜)／8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜)／8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/14 03:11現在)		
商品入数	3	販売単位	St
カタログページ	2456ページ		



仕様

容量	10L	サイズ(mm)	285×295×325
材質	ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン	重量	580g
入数	3個	耐熱温度範囲	−5℃～60℃
目盛付(罫線間隔100ml)			
レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。			
視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート			
耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。			
計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100ml刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。			
また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。			
本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度（食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度）に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。			
ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。			
注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。			

計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.