


品番：EA992CH-11A

品名：φ130/線径0.19mm/40メッシュろ過網(ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,930円(税抜) / 3,223円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,930円(税抜) / 3,223円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/30 02:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



| メッシュ数 | |
|--------|----|
| メッシュ | 40 |
| 補強メッシュ | 14 |

| メッシュ数 | |
|--------|----|
| メッシュ | 40 |
| 補強メッシュ | 14 |

仕様

| | | | |
|------|---------------|--------|--------|
| サイズ | φ130×55(H)mm | 目開 | 0.44mm |
| 線径 | 0.19mm | メッシュ | 40 |
| 補強線径 | 0.39mm | 補強メッシュ | 14 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | | |

0.19×40メッシュと0.39×14メッシュの2重構造品

熱洗浄にも優れています。

ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。

サビに強いです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.