

品番 : EA992DL-1

品名 : NPT 3/4" 燃料ろ過フィルター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,100円(税抜)／18,810円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 17,100円(税抜)／18,810円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 16:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0638ページ                      |      |   |



タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています

#### 仕様

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
| ねじサイズ | 3/4"NPT  | サイズ                | φ102×241(H)mm   |
| ろ過精度  | 10ミクロン   | 最高使用圧力             | 1Mpa  |
| 適用燃料  | 無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料                       | 最大推奨流量             | 25gpm   |
| 材質    | 黄色のボウル:ポリエーテルイミド(PEI)<br>樹脂、熱可塑性ポリマー<br>トップキャップ:亜鉛ダイキャスト | フィルターエレメント交換時期について | フィルターを使う燃料によるので明確な交換時期の設定はありません。<br>タンクは半透明のため燃料の流れを確認できますので、流れが遅くなってきたら、フィルターを交換して下さい。 |

農場、建設、産業用途向け汎用燃料タンクフィルター

わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。

タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.