

品番：EA993CM-20

品名：20 ton/148-260mm 油圧ジャッキ(エア-式/低床型)



販売価格	38,200円(税抜)／ 42,020円(税込)		
カタログ価格	38,200円(税抜)／42,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/26 18:22現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します

仕様

能力(t)	20	揚高(mm)	148～260
使用エア-圧力	0.69～1.0MPa	ハンドル長	300mm
重量(kg)	9.5		
低床タイプ			
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。			
雄ねじプラグ付			
エクステンション付			
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します			
エア-ホース長	約1.3m		

代替品

	品番 EA993CM-20A コメント 変更点:揚高・エア-圧力・重量
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.