

品番：EA993CM-25

品名：27.3 ton/276-508mm 油圧ジャッキ(エア-式)



販売価格	125,400円(税抜) / 137,940円(税込)		
カタログ価格	125,400円(税抜) / 137,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

能力	27.3t	揚高	276~508mm
使用エア-圧力	0.75~0.86MPa	油圧(ラム)伸長	152mm
補助ねじ伸長	95mm	サドル幅	45mm
ベースサイズ	245(W)×181(D)×38(H)mm	吸気口サイズ	NPT1/4"
ホース長	約1.2m	重量	28.5kg

コンパクトな設計のため、商用トラック、バス、トラクター、農業機械など、幅広い用途に最適

シリンダーとフレームは完全溶接構造となっており、優れた強度と長寿命を実現

極厚のジャッキベースにより、過酷な環境下でも抜群の支持力と安定性を発揮

クロムメッキ処理されたピストンにより、耐錆性・耐腐食性が向上

過負荷を防ぐ安全弁を装備

調整可能な延長ネジにより、さらに精密な高さ調整が可能。シリンダーが過度に伸びるのを防ぎます。

付属の2段階昇降ハンドルを使用し、エア駆動または手動で操作可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

