


品番：EA993CS-21

品名：500kg マルチクレーン(低床型/3段階調整式)



販売価格	142,000円(税抜) / 156,200円(税込)		
カタログ価格	142,000円(税抜) / 156,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0300ページ1712ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SMC5030
用途	・車輛、農作業機械、工作機械、コンベアーライン等のメンテナンス作業 ・車輛等への荷物の積み込み・積み下ろし作業	能力	W1:500kg、W2:400kg、W3:300kg (つり位置により変わります)
アーム長	945mm、1047mm、1149mm (3段階調整式)	揚高	2095mm
脚の開き	内寸:695mm 外寸:890mm	脚高さ	80mm
折りたたみサイズ	530×890×1465mm	本体重量	75kg
材質	構造用鋼	仕上げ	焼付塗装
低床型			
油圧式			
クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適			

軽量・低床タイプで移動・持ち運びに便利

アームの上下移動は油圧式で、アーム長さは3段階調節式

コンパクトな折りたたみ式でいつでもどこでも使用可能

折りたたんで保管できます。

※商品は完成品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.