

品番 : EA993LC-7

品名 : 2.0ton/75-615mm トロリージャッキ(超低床)



販売価格	62,000円(税抜)／68,200円(税込)		
カタログ価格	62,000円(税抜)／68,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 18:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0294ページ		



## 仕様

メーカー	大自工業(Meltec)	型番	MP-20T
最大耐荷重	2t(最大要諦質量) 19.6kN	揚程(mm)	75~615
ストローク	約540mm	サイズ	915(W)×372(D)×160(H)mm
幅	372mm	重量	約46.5kg
ハンドルサイズ	約1200mm	ハンドル取付後全長	約2450mm
サドルサイズ(Φ×H×厚み)	約120×14×7mm	作動油	油圧潤滑油(ISO VG32)
油量	約250cc	材質	スティール
使用温度範囲	-20°C~60°C		

ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。

超低床にてあらゆる車種に対応できます。

最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。

自動車のタイヤ交換や整備の際に自動車をジャッキスタンド等で維持させるために、ジャッキアップ又はジャッキダウンさせる目的で使用するジャッキです。

ジャッキアップ状態を維持したまでの作業等には使用できません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.