

品番：EA993LX-2


品名：2.0ton/19-132mm 爪付ジャッキ(リターンスフリング付)



販売価格	59,600円(税抜) / 65,560円(税込)		
カタログ価格	59,600円(税抜) / 65,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/30 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1709ページ		



使用例



仕様

メーカー	マサダ製作所	型番	MHC-2RS-2
爪荷重	2t	頭部荷重	5t
爪最低位置(h)	19mm	頭部最低位置(H)	243mm
ストローク	113mm	爪最高位置(h1)	132mm
頭部最高位置(H1)	356mm	ベースサイズ(W×I)	160×227mm
爪サイズ(W1×I1)	65×50mm	重量	13.2kg

爪位置が低く、わずかな隙間から使えるジャッキです。

リターンスプリングによりバルブを開放するだけで、最低位置まで下がります。

ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。

防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.