


品番：EA993LX-5

品名：5.0ton/22-142mm 爪付ジャッキ(リターンスフリング 付)



販売価格	67,900円(税抜)／ 74,690円(税込)		
カタログ価格	67,900円(税抜)／74,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2026/03/30 10:17現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1709ページ		



使用例



仕様

メーカー	マサダ製作所	型番	MHC-5RS-2
爪荷重	5t	頭部荷重	10t
爪最低位置(h)	22mm	頭部最低位置(H)	290mm
ストローク	120mm	爪最高位置(h1)	142mm
頭部最高位置(H1)	410mm	ベースサイズ(W×I)	182×262mm
爪サイズ(W1×I1)	75×57mm	重量	19.1kg
爪位置が低く、わずかな隙間から使えるジャッキです。			
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで、最低位置まで下がります。			
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。			
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.