


品番：EA997D-8

品名：φ203mmx10m フレキエアーダクト



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 23,300円(税抜) / 25,630円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 23,300円(税抜) / 25,630円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/04 21:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|         |                |                  |   |
|---------|----------------|------------------|---|
| サイズ(伸長) | 8”(φ203mm×10m) | 空気流速(最大気流速<br>度) | 30m/秒   |
| 外径(mm)  | φ212           | 供給温度範囲           | -20℃~+120℃  |
| 使用最大圧力  | 750mmW.G.      | 適用範囲             | 全ての空調設備及び換気設備、工場、<br>並に病院、ホテル、オフィスビル、マン<br>ション等の全て。 |
| 入数      | 1本             | 内径(mm)           | φ203  |

RoHS10対応品

梱包時は約1/12に縮めてあります。

伸縮自在でコーナーなどの施工に便利。

現場に合わせて自由にカットができます。

アルミ箔に両面ビニールコーティングを施し丈夫で破れません。

自由変型できるので、とくに高い場所での取付作業がラクです。

他のダクトが届かない所、又は作業しにくい場所でも、簡単に経済的に取り付けられます。

強靱なワイヤー入り

らせん状のワイヤーは右巻きです。

【フレキエアロダクト】

エアロダクトは変型伸縮自在のエアロダクトです。二重の複層のアルミポリエステルフィルムを高品質の接着剤で、防腐剤として高品質のカーボンを塗ったスプリングワイヤーを入れて両面から接着してあります。

スプリングワイヤーは25mm(1")間隔でエアロダクトは非常に強靱でダクトを最高に伸ばしても、損傷はありません。

エアロダクトは不燃性で、他のフレキシブルダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高い。

空気の漏洩はなく、空気モレはありません。

エアロダクトは少しの摩擦ロスがありますが、中心はスムーズに流通します。

代替品



品番 EA997DA-200

コメント サイズ: Φ210mm x10m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.