

品番 : EA997DA-250

品名 : $\phi 260\text{mm} \times 10\text{m}$ 伸縮アルミフレキシブルダクト



販売価格	15,400円(税抜)／16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜)／16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/02 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0040ページ		



仕様

サイズ(伸長)	$\phi 260\text{mm} \times 10\text{m}$	耐熱温度	-20~220°C
呼径(mm)	$\phi 250$	重量(kg)	4.8
鋼線ピッチ	18mm	外径(mm)	262
許容曲げ半径(mm)	130	材質	アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート

梱包時は1/14に縮めてあります。

アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。

高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。

国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.