

品番：EA997KL-54

品名：500mm 工業用カートリッジ フィルター( 5 $\mu$ m)



販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/06/28 17:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1072ページ		



## 仕様

メーカー	アイオン (AION)	型番	FD-005W
用途	水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途	使用最高温度	60℃
ろ過精度	5 $\mu$ m	初期精度	8 $\mu$ m
耐圧	0.4MPa	標準流量	水:31L/min
全長	500mm	重量	310g
入数	1本	公称寸法	外径: $\phi$ 65mm 内径: $\phi$ 30mm
材質	ポリプロピレン、ポリエチレン	交換差圧(推奨)	$\Delta$ P(差圧)=0.20MPa

不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。

素材洗浄も行われているのでクリーン度が高いフィルターです。

コアレスで低圧損・高流量なフィルターです。

フィルター素材は、全て洗浄加工されており、界面活性剤等の流出・泡立ちがありません。

濾材の脱落がありません。

素材はすべてFDA規格に対応しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.