

品番：EA997KL-56

品名：500mm 工業用カートリッジ フィルター(25 μ m)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,740円(税抜) / 1,914円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,740円(税抜) / 1,914円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2026/06/28 17:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1072ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| メーカー | アイオン (AION) | 型番 | FD-025W |
| 用途 | 水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途 | 使用最高温度 | 60℃ |
| ろ過精度 | 25 μ m | 初期精度 | 19 μ m |
| 耐圧 | 0.4MPa | 標準流量 | 水:36L/min |
| 全長 | 500mm | 重量 | 300g |
| 入数 | 1本 | 公称寸法 | 外径: ϕ 65mm 内径: ϕ 30mm |
| 材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン | 交換差圧(推奨) | Δ P(差圧)=0.20MPa |

不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。

素材洗浄も行われているのでクリーン度が高いフィルターです。

コアレスで低圧損・高流量なフィルターです。

フィルター素材は、全て洗浄加工されており、界面活性剤等の流出・泡立ちがありません。

濾材の脱落がありません。

素材はすべてFDA規格に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.