

品番：EA997MA-21

品名：97-111mm 丸型ガラリ(防火ダンパ-付/ステンレス製)



販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/11 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



#### 仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-SBV100BTFD-DK
適用パイプ(内径)	97~111mm	相当開口面積	59.40cm <sup>2</sup>
換気扇面積	71.2cm <sup>2</sup> (有効面積)	材質	本体・ガラリ板・ダンパー羽根: SUS304
仕上	電解研磨処理		
外壁用 強制給排気口			
ビス脱着式の低圧損型で、換気性能が向上しています。			
温度ヒューズ付(72°C/バタフライ式/OFF型)			
金網なし			
特定防火設備該当品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.