

品番：EA997MB-200A

品名：196-211mm 丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/20 12:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0039ページ                      |      |   |



カタログ訂正 25/12/23 適用パイプ(内径)の訂正。誤:197~217mm、正:196~211mm(9025 No.56,57)

仕様

|        |                      |       |   |
|--------|----------------------|-------|---|
| メーカー   | 宇佐美工業                | 型番    | UK-GN200SHD-MG  |
| 適合パイプ径 | 196~211mm            | 水止め高さ | 45mm  |
| 相当開口面積 | 97.23cm <sup>2</sup> | 材質    | ・本体、ガラリ板、ダンパー羽根、防虫網:SUS304<br>・フード:SUS316<br>・温度ヒューズ:銅製 |
| 仕上     | メタリックグレー             |       |   |

外壁用 自然給排気口

溶接組立式

防虫網(12メッシュ)付

温度ヒューズ付 (72°C/回転式/平型)

雨や雪の侵入を防ぐフードには、耐食性に優れたSUS316を使用。

火災等によって温度が72°C以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。

