

品番：**EA997MB-200A**

品名：196-211mm 丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)



販売価格	12,900円 (税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



カタログ訂正 25/12/23 適用パイプ(内径)の訂正。誤: 197~217mm、正: 196~211mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN200SHD-MG
適合パイプ径	196~211mm	水止め高さ	45mm
相当開口面積	97.23cm ²	材質	・本体、ガラリ板、ダンパー羽根、防虫網: SUS304 ・フード: SUS316 ・温度ヒューズ: 銅製
仕上	メタリックグレー		

外壁用 自然給排気口

溶接組立式

防虫網(12メッシュ)付

温度ヒューズ付 (72°C/回転式/平型)

雨や雪の侵入を防ぐフードには、耐食性に優れたSUS316を使用。

火災等によって温度が72°C以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。

