

品番 : EA997MB-6

品名 : 145-165mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)



販売価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
カタログ価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 11:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



## 仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN150S-HL
適合パイプ径	145~165mm	材質	本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316
仕上	ヘアーライン	換気面積	75.5cm <sup>2</sup> (有効面積)

外壁用

自然給排気口

防虫網(12メッシュ)付

換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。

防火ダンパー無し

シンプルな丸型ガラリの、デザインが建物の美観を損なう心配がありません。

防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。

オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。

### <注意事項>

- 強雨風時は雨水の侵入の恐れのため、設置箇所にはご注意下さい。
- 自然換気口部品として、丸型レジスターとセットでご使用下さい。  
(金網製品は、毎月1回程度の、こまめな金網のメンテナンスを実行して下さい)

- 3.燃焼機器類(ボイラー等)の排気筒には、ご使用できません。
- 4.施工時の取り付けの際は、専門業者の方にお任せ下さい。  
(施工の際は、足場、手袋等着用などの安全性の確保に最善の注意が必要です)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.