



品番 : EA997MC-100

品名 : 98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)



販売価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
カタログ価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



## 仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-UGEN100SHD-HL
適合パイプ(内径)	98~111mm	材質	本体・ダンパー・防虫網:SUS304
温度ヒューズ	72°C	有効換気面積	25.0cm <sup>2</sup>
外壁用			
自然給排気口			
防虫網(12メッシュ)付			
温度ヒューズが付いており、温度が上がるとダンパーが閉じます。			
特定防火設備該当品			
回転式(OFH型)			
最大量の換気を損なう事なく雨水の侵入を防ぐフード付きガラリです。			
防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。			
オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。			
<注意事項>			
1.自然換気口部品として、丸型レジスターとセットでご使用下さい。 (金網付製品は、毎月1回程度の、こまめな金網のメンテナンスを実行して下さい。)			
2.燃焼機器類(ボイラー等)の排気筒には、ご使用できません。			
3.施工時の取り付けの際は、専門業者の方にお任せ下さい。			

(施工の際は、足場、手袋等装着などの安全性の確保に最善の注意が必要です。)

4.取り付けの際は、各諸官庁の規制がありますので、機種選定にはご注意下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.