



品番：EA997MC-150

品名：146-160mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)



販売価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
カタログ価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/20 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



カタログ訂正 25/12/23 適用パイプ(内径)の訂正。正:146~160mm、特定防火設備該当品ではありません。(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-UGEN150SHD-HL
適合パイプ(内径)	146~160mm	水止め高さ	50mm
相当開口面積	46.06cm ²	有効換気面積	54.5cm ²
材質	・本体、ガラリ、水切板、フード、ダンパー羽根、防虫網:SUS304 ・温度ヒューズ:銅製	仕上げ	ヘアライン
外壁用 自然給排気口			
溶接組立式			
防虫網(12メッシュ)付			
温度ヒューズ付(72℃/回転式/平型)			
自然給排気口を被う深型フードで、強風時の雨水の浸入を軽減します。			
火災等によって温度が72℃以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

