


品番：EA997PT-12

品名：305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)



販売価格	70,900円(税抜) / 77,990円(税込)		
カタログ価格	70,900円(税抜) / 77,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/18 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0043ページ0711ページ1478ページ		



項目	内容
材質	アルミニウム
色	黒
寸法	305×610×290mm
重量	5.8kg
用途	換気装置用

項目	内容
標準規格	JIS S 5037
試験方法	JIS S 5037
保証期間	1年
製造国	日本
生産番号	EA997PT1201 000001

仕様

捕集効率	99.97%以上(計数法)	定格風量	14.7m ³ /min
サイズ(幅×長さ)mm	305×610mm	厚さ	290mm
重量	5.8kg	材質	フレーム:アルミニウム、合板 ろ材:ガラス繊維 セパレータ:アルミニウム シール剤:特殊接着剤 パッキン:合成ゴム
常用温度	60℃	最高使用温度	80℃
最高使用湿度	95%RH	圧力損失	初期:245Pa 最終:490Pa

標準的なHEPAフィルタです

0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます

気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です

多風量対応型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

