

品番：EA997PW-2

品名：610x610x50mm エアフィルター-(帯電不織布/アルミ枠付)



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/28 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0043ページ0701ページ1429ページ		



カタログ訂正 25/12/04 初期圧力損失の訂正。誤:93Pa、正:73Pa(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	アクシー	型番	TDBT-90
商品名	タイデンBT	捕集効率	90%(比色法)
サイズ	610×610mm	厚さ	50mm
定格風速	2.25m/sec	定格風量	46m ³ /min
初期圧力損失	73Pa	最高使用温度	常時使用:60℃ 一時使用:80℃
最高使用湿度	95%RH	材質	フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレス ろ材:エレクトレット不織布 セパレータ:ビート(樹脂) シール剤:特殊粘着剤 パッキン:ネオプレンゴム

サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプ

ミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型

省スペースで取付け、取外し作業が容易です。

エレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命

耐風圧性に優れています

捕集ダストの再飛散がありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.