品番: EA997RB-21

品名: 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット



販売価格	48,200円(税抜) / 53,020円(税込)				
カタログ価 格	48,200円(税抜)/53,020円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 19:35現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログ ページ	0706ページ1470ページ				









## 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	AS-501-0.6M
幅(m)	0.6	長さ(m)	10
厚み(mm)	2	材質	合成ゴム (導電性カーボン入り)
表面抵抗	(表):10^4~10^6Ω (裏):10^4~10^6Ω		

テーブル用カーボン入り防静電気マット

※マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグランドコードを併用してお使いください。

リストストラップとマットを使用した際の静電気の流れ

- ①リストストラップの先端に付いているクリップを導電性テーブルマットにつなげると、人体に帯電している静電気はテーブルマットへと流れます。
- ②テーブルマットに流れた静電気を放出する為にはグランコードを使用します。
- ③グランコードを鉄部等に接地することにより、テーブルマットに溜まった静電気を外部へと逃がせます。
- 全体の流れとしましては、『人体 → リストストラップ → テーブルマット → グランコード → 外部』となります。
- ※グランコードを接続する際にはテーブルマットに市販の工具で穴を開け、スナップキットを装着する必要があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.