


品番：EA997RJ-5

品名：300x300mm ノンスリップマット(連結式)



販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/04/27 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2026ページ		



微細な硬質骨剤が靴底を確実にホールド
卓越した防滑性能で、工場内の水や油による転倒やスリップ防止対策に役立ちます

仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-153-373-5
材質	ポリ塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB	サイズ	300×300×15(T)mm
重量	約630g(1枚あたり) 1㎡につき約7kg		

表面の特殊加工により油や水がついてもノンスリップ効果を損ないません。

製品重量の約40%に再生素材を使用した環境配慮商品。

別売りのフチ(EA997RJ-7~-9)を取付けて、つまずき防止と足元注意を促し、安全性を更に高められます。

スルータイプでゴミがマット上に溜まりません。

靴底から伝わる確かな安心感

ジョイント式で無駄なく敷きこめます。
30cm角のジョイント式で、きっちり敷き詰めたり、足元だけの必要なサイズやその場に合った形にでき、便利で経済的です。

高温場所での使用は避けてください。

防災番号:EO930612

微細な硬質骨剤が靴底を確実にホールド

卓越した防滑性能で、工場内の水や油による転倒やスリップ防止対策に役立ちます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.