

品番：EA997WC-12

品名：500x500x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)



販売価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/26 02:45現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1451ページ		



仕様

サイズ(mm)	500×500	厚み(mm)	0.075
材質	PTFE焼成品	用途	剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
使用温度範囲	-180~260℃	質量	130g/m ²
引張強さ	縦: 150N/10mm 横: 130N/10mm	引裂強さ	縦: 7N 横: 5N
破壊電圧	3.8kV	体積抵抗率	10 ¹⁴ Ω-cm
表面抵抗率	10 ¹⁴ Ω		

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。

表面の凹凸も適度に有しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.