


品番：EA997WC-41

品名：300x300x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/26 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1451ページ		



### 仕様

サイズ(mm)	300×300	厚み(mm)	0.160
材質	PTFE焼成品	用途	ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
使用温度範囲	-180~260℃	質量	265g/m <sup>2</sup>
引張強さ	縦:330N/10mm 横:310N/10mm	引裂強さ	縦:20N 横:20N
破壊電圧	3.5kV	体積抵抗率	10 <sup>14</sup> Ω-cm
表面抵抗率	10 <sup>14</sup> Ω		

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。

表面の凹凸も適度に有しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.