


品番：EA997WC-51

品名：300x300x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,120円(税抜) / 5,632円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,120円(税抜) / 5,632円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/26 01:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1451ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                            |        |                                     |
|---------|----------------------------|--------|-------------------------------------|
| サイズ(mm) | 300×300                    | 厚み(mm) | 0.230                               |
| 材質      | PTFE焼成品                    | 用途     | ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材 |
| 使用温度範囲  | -180~260℃                  | 質量     | 425g/㎡                              |
| 引張強さ    | 縦:500N/10mm<br>横:410N/10mm | 引裂強さ   | 縦:35N<br>横:31N                      |
| 破壊電圧    | 5.9kV                      | 体積抵抗率  | 10 <sup>14</sup> Ω-cm               |
| 表面抵抗率   | 10 <sup>14</sup> Ω         |        |                                     |

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。

表面の凹凸も適度に有しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.