


品番 : EA997WC-61

品名 : 300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)



販売価格	5,750円(税抜) / 6,325円(税込)		
カタログ価格	5,750円(税抜) / 6,325円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/18 13:08現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1451ページ		



仕様

サイズ(mm)	300×300	厚み(mm)	0.330
材質	PTFE焼成品	用途	ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
使用温度範囲	-180~260°C	質量	485g/m ²
引張強さ	縦:710N/10mm 横:540N/10mm	引裂強さ	縦:80N 横:65N
破壊電圧	5.1kV	体積抵抗率	10^15Ω-cm
表面抵抗率	10^14Ω		
非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。			
表面の凹凸も適度に有しています。			
食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.