

品番 : EA997XD-167

品名 : 300x 300x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)



販売価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/13 03:03現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	1469ページ		



材質:発泡ウレタンフォーム

■特長表

使用温度:0℃~+60℃	
耐燃性 △	感圧発泡性 ○
耐油性 ×	耐摩耗性 ○
耐水性 ○	耐寒耐凍性 ×
耐薬品性 ×	耐オゾン性 ×
耐塩化性 ×	耐酸化性 △

#### 仕様

サイズ(mm)	300×300	厚み(mm)	10
入数	5枚	材質	発泡ウレタンフォーム
使用温度	0~60℃	発泡倍率	35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.