

品番：EA997XD-171

品名：100x100x20mm 低反発ウレタンクッション



販売価格	170円(税抜) / 187円(税込)		
カタログ価格	170円(税抜) / 187円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/13 09:11現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1420ページ		



材質:発泡ウレタンフォーム

■特性表

使用温度:0℃~+60℃	
耐水性 △	低反発性 ○
耐油性 ×	耐摩耗性 ○
耐熱性 ○	引張強度 ×
耐寒性 ×	耐オゾン性 ×
耐薬品性 ×	耐酸化性 △

発泡倍率

発泡倍率	約40倍前後
------	--------

※発泡倍率は、発泡剤の種類、発泡条件、成形条件により異なります。
※発泡剤の種類により、発泡倍率が異なります。
※発泡条件により、発泡倍率が異なります。
※成形条件により、発泡倍率が異なります。

仕様

サイズ(mm)	100×100	厚み(mm)	20
材質	発泡ウレタンフォーム	使用温度	0℃~+60℃
発泡倍率	約40倍前後		
低反発ウレタンクッション			
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.