

品番 : EA997XD-184

品名 : 300x300x10mm 低反発ウレタンクッション(5枚/テープ付)



販売価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
カタログ価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/02 09:20現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	1469ページ		



材質:発泡ウレタンフォーム

■特長表	
使用温度:0℃~+60℃	
耐燃性 △	感圧発性 ○
耐油性 ×	耐摩耗性 ○
耐水性 ○	耐塩酸度 ×
耐薬性 ×	耐アルコール ×
耐薬品性 ×	耐老化性 △

仕様

サイズ(mm)	300×300	厚み(mm)	10
入数	5枚	材質	発泡ウレタンフォーム
使用温度	0~60℃	発泡倍率	35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収			
テープ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.